



Elektronik-Seitenschneider Super Knips[®], Griffe ableitend mit Drahthalter, KW, ganze Länge: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	726656 125
GTIN	4003773025153
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, ohne Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet.**

Werkstoff:

Aus rostfreiem Stahl (INOX).

Technische Beschreibung

Schneidleistung Stahldraht mittelhart	0,2 - 1 mm
ganze Länge	125 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 1,6 mm
Kopfbreite	13,5 mm
Schneidenlänge	9 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Norm	DIN ISO 9654
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 54 HRC)
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
mit Drathalter	ja
Produktart	schneidende Zange