



Elektronik-Seitenschneider Super Knips® mit Drahthalter, KW, ganze Länge: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	726640 125
GTIN	4003773043799
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, mit feiner Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder.

Norm:

DIN ISO 9654

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

Technische Beschreibung

Schneidenlänge	9 mm
Schneidleistung Stahldraht mittelhart	0,2 - 1,2 mm
Kopfbreite	13,5 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 1,6 mm
ganze Länge	125 mm
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Norm	DIN ISO 9654
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Oberfläche	brüniert
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
mit Drathalter	ja
Produktart	schneidende Zange