

HOLEX**Ausgleichselement, Spannbereich d: 7-10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	335730 7-10
GTIN	4045197801661
Artikelklasse	32P

Beschreibung**Ausführung:**

Zylindrischer Halter gehärtet und geschliffen mit **Schnellwechselkupplung**. Innenliegender Vierkant zur Aufnahme der Gewindebohrer bzw. Übertragung des Drehmoments. Klemm-Mechanismus verhindert Auszug des Gewindebohrers.

Zug-/ Druckausgleich von jeweils 0,2 mm über Ausgleichselement. Klemmung des Weldonelements entweder über Mitnahmefläche oder Ausgleichselement.

Vorteil:

- **Preisattraktive Lösung.**
- **Stabile, schlanke Ausführung.**
- **Variation der Spann- bzw. Auskraglängen.**

Verwendung:

Zur Aufnahme des Gewindebohrer u.a. in ein Weldonfutter.

Sonderzubehör:

Ausgleichselement Nr. 335730.

Hinweis:

Minimalausgleichsfunktion **nur** in Kombination mit Nr. 300415 und 335730. Beim Standard-Weldonfutter nur starre Spannung möglich, siehe Nr. 335740.

Technische Beschreibung

Spannbereich d	7 - 10 mm
Anschlussgewinde	M14×1

Produktart

Ausgleichselement