

Garant**Kegelsenker, HB740, Ø D: 6,3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	210410 6,3
GTIN	4045197804259
Artikelklasse	21M

Technische Beschreibung

kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	1,5 mm
Anzahl Schneiden Z	3
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben	M3
Kopflänge l	16 mm
Senk-Ø	6,3 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,04 mm
Schaft-Ø	7,2 mm
Schneidenlänge	6,2 mm
Serie	TopCut
Aufnahmegröße	10 mm
Beschichtung	TiAlN
Sorte	HB740
Schneidstoff	VHM
Kegelsenkerspitzenwinkel	90
Norm	Werksnorm

Teilung der Senkerschneiden	ungleich
Innenkühlung	nein
Schaft	GARANT TopCut
Produktart	Schneideinsatz zum Senken

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	60 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	65 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	10 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	12 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	15 m/min	S
GG(G)	geeignet	35 m/min	K
CuZn	geeignet	70 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
Luft	bedingt geeignet		