

ALLURIS

Drehmoment-Prüf- und Kalibriergerät, maximales Drehmoment: 5 Nm**Bestelldaten**

Bestellnummer	654395 5
GTIN	4260244681236
Artikelklasse	47E

Beschreibung**Ausführung:**

Kompaktes Messgerät für **Stand-Alone Betrieb** mit eigener Energieversorgung über Solarzelle oder **zum Einbau in eine Kalibrieranlage** (auf Anfrage).

Vorteil:

Schnelle Überprüfung von manuellen und motorischen Drehmomentschraubern mit Grenzwertüberwachung, Datenspeicher und USB-Schnittstelle. **Kalibrierung von handbetätigten Schraub- und Drehmomentwerkzeugen nach DIN EN ISO 6789** (in Verbindung mit einer Kalibrieranlage), inkl. Kalibriersoftware zur Erstellung eines kompletten Kalibrierscheins. Voraussetzung für die Erstellung eines Kalibrierscheins ist, dass das verwendete Prüfgerät selbst einen gültigen Kalibrierschein besitzt, welcher im Gerät hinterlegt ist. Die Eintragung eines aktualisierten Kalibrierscheins im System des Geräts erfolgt über den Hersteller.

Verwendung:

Universelles Gerät zum Messen von kleinen bis mittleren Drehmomenten und der Möglichkeit, mit Hilfe der Software selbst Kalibrierscheine nach Norm zu erstellen.

Hinweis:

Nicht für Schlagschrauber geeignet!

DAkKS-Kalibrierschein möglich.

Kalibrierung: Preis auf Anfrage

Messgenauigkeit Drehmoment: $\pm 0,5\%$

Auflösung: 0,005 Nm

Messbereich: 0,5 - 5 Nm

Anzeigegerät Breite: 147 mm

Anzeigegerät Höhe: 79 mm

Anzeigegerät Tiefe: 280 mm

Gewicht: 5 kg

Technische Beschreibung

Anzeigegerät Tiefe	280 mm
Anzeigegerät Breite	147 mm
Gewicht	5 kg
Messbereich	0,5 - 5 Nm
Anzeigegerät Höhe	79 mm
maximales Drehmoment	5 Nm
Sechskant-Aufnahme	5/16, 1/4 und 5/32 Zoll
Vierkant-Aufnahme	3/8 Zoll
Vierkant-Aufnahme	1/4 Zoll
Auflösung	0,005 Nm
Messgenauigkeit Drehmoment	±0,5 %
Energieversorgung	solarbetrieben
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Norm	DIN EN ISO 6789
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Kalibrierung	Preis auf Anfrage

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmomentprüfgerät / -Sensor maximales Drehmoment 400/2 Nm

018860 400/2