

Garant**Kleinfrässtift Z9 – sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: A0313****Bestelldaten**

Bestellnummer	546908 A0313
GTIN	4045197804969
Artikelklasse	51D

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-Ø 3 mm.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Zahnungsfeinheitsgrad	sehr grob (NE / Alu)
Kopf-Ø	3 mm
Formbeschreibung	Zylinder
Form	A0313

Gesamtlänge	40 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z9
Schaft-Ø	3 mm
Kopflänge	13 mm
Serie	Zahnung Z9
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		