


Garant**Zentrischspanner, neutral, Backenbreite A: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	360133 80
GTIN	4045197801296
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

Zentrischspanner für den flexiblen Einsatz.

- **Absolute Funktionssicherheit durch Kapselung.**
- **Hohe Wiederholgenauigkeit 0,02 mm.**
- **Variable Zentrumseinstellung $\pm 0,02$ mm.**
- **Funktionsflächen gehärtet.**
- **Stabiler aus Werkzeugstahl, Oberflächenschutz mittels Kurzzeitnitrierung.**

Vorteil:

Multifunktionaler Einsatz.

- **Flexibles Leichtgewicht.**

Verwendung:

Ideal für 5-Seitenbearbeitung, perfekt bei Rohteilspannung.

Passend für:

Direkt auf Maschinentisch, Wechselpalette oder 3-fach Konsole Nr. 360156.

Lieferumfang:

Inklusive Steckschlüsseinsatz Nr. 642700 Gr. E12.

Inklusive 2 Spannpratzen.

Sonderzubehör:

Spannbackenvarianten Nr. 360135 – 360151.

Technische Beschreibung

Spannkraft bis maximal	17 kN
Breite	80 mm
Hub	22 mm
Backenbreite A	80 mm
Höhe	50,2 mm
Länge	110 mm
Drehmoment	40 Nm
Gewicht	2,5 kg
passend zu Farbcode	ZC 80
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Gripp-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360143 80
HM-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360135 80
HM-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360138 80
Prismenbacken-Paar für Typ 80	360148 80
HM-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360136 80
Aufsatzbacken-Paar weich für Typ 80	360145 80
Gripp-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360142 80
Gripp-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360140 80
Aufsatzbacken-Paar weich für Typ 80	360146 80
HM-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360137 80
Gripp-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360141 80