



Schrumpfgerät ISG-3410, Typ: WK



Bestelldaten

Bestellnummer	354300 WK
GTIN	2050001920010
Artikelklasse	35B

Beschreibung

Ausführung:

Vollautomatischer Schrumpfablauf. Integrierte Wasserkühlung. Abblasfunktion zur optimalen Trocknung. Graphisches Display. Maximal schrumpfbare Werkzeuglänge 400 mm.

Verwendung:

- **Konturunabhängige Kühlung in nur 20 Sekunden.**
- **Zum Ein- und Ausschrupfen für Schäfte aus HM und HSS.**
- **Schrumpfbereich Ø 3 – 32 mm.**

Lieferumfang:

4 Wechselscheiben Ø 3 – 32 mm. 1 Paar Schutzhandschuhe. 1 Liter Kühlmittelkonzentrat.

Hinweis:

Werkzeuggrundaufnahmen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Breite	800 mm
Anschluss	400V / 16A / 50Hz
Tiefe	1720 mm

Höhe	560 mm
Leistung	11 kW
Druckluft	4 bar
Tank-Fassungsvermögen	50 l
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Schrumpfgerät

Zubehör

Hitzeschutzhandschuh-PaarTempDex 710 Handschuhgröße 11	094630 11
Hitzeschutzhandschuh-PaarTempDex 710 Handschuhgröße 9	094630 9