

**Garant****Setting Bench SB 1, Typ: 300****Bestelldaten**

Bestellnummer	439900 300
GTIN	4062406206000
Artikelklasse	41R

**Beschreibung****Ausführung:**

Einfach und komfortabel zu bedienendes, horizontales Einstellgerät mit werkstatttauglichem Touchscreen zur Einstellung von Innen- und Außenmessgeräten. Das Gerät ist hochwertig verarbeitet und besitzt eine massive Granitbasis sowie hochpräzise Führungen. Die hochgenaue Motorsteuerung regelt die eingestellten Vorgabewerte auch beim Einbringen unterschiedlicher Messkräfte in Echtzeit nach. Mehrsprachige Software. USB-Schnittstellen für Drucker und Scanner.

**Funktion:**

- **Eingabe von Innen- und Außenmaßen in Millimetern oder Zoll möglich.**
- **Integrierter Toleranzrechner mit Schnellwahl von Min.-, Max.- und Mittelwerten.**
- **Abspeichern von Favoriten zum wiederholten Einstellen von Messmitteln.**
- **Der Verlauf (Historie) wird aufgezeichnet und ist jederzeit abrufbar.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Netzteil, Staubschutzhülle, Werkskalibrierung, Betriebsanleitung, Transporthalterungen.

**Sonderzubehör:**

Adapter Nr. 439910; 439912; 439915; 439916, Drucker Nr. 085505, 2D-Barcodescanner Nr. 439930 Gr. 1950GHD, Steckdosenleiste Nr. 081163; 081179.

**Hinweis:**

Grenzwert der Messabweichung (MPE) nach VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 17.2.  
Zulässige Umgebungsbedingungen 20 °C ±3 K, gemessen mit kalibrierten Normalen oder Normalmesseinrichtungen unter Verwendung der integrierten Temperaturkompensation.

## Technische Beschreibung

Wiederholpräzision (2 $\sigma$ )	1 $\mu\text{m}$
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messbereich innen	1 - 305 mm
Leistungsaufnahme	150 W
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich außen	40,1 - 345 mm
Genauigkeit	1,5 + L(mm)/300 $\mu\text{m}$
Ausgangsspannung	24V, 5A
Grundplatte Länge	840 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Gewicht	110 kg
Netzspannung	100 - 240 V
Höhe	573 mm
Grundplatte Tiefe	320 mm
Ablesung	0,001 mm
Stromversorgung	100 – 240 V
Displayart	TFT-Touchscreen
Displaygröße	10 Zoll
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Einstellgerät

## Zubehör

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz Anzahl Steckdosen	081163
	439914 90-300

Adapter für 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte1 Stück Typ  
90-300

Handscanner 2D Typ 1950GHD

439930 1950GHD

Etikettendrucker LabelWriter Typ LW450

085505 LW450

Adapter Auflagefläche außen1 Stück Typ OUTSIDE

439910 OUTSIDE

Adapter-Satz für Universalmessgeräte Typ UNIVERSAL

439916 UNIVERSAL

Adapter Auflagefläche innen1 Stück Typ INSIDE

439912 INSIDE

Adapter für 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte1 Stück Typ  
35-90

439914 35-90