

HT-Futter Koffer-Sortiment, HSK-A 63 kurz, Typ: 63



Bestelldaten

Bestellnummer	307546 63
GTIN	2050002007710
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:

- Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion.
- Ausführung SK40 und HSK-A 63 mit Ballufchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung (Verstellung 10 mm) möglich.

Vorteil:

- Höchste übertragbare Drehmomente (550 Nm), dadurch Prozesssicherheit.
- Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.
- Sehr gute Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit < 0,003mm.
- Einfaches Handling.
- Exakte axiale Längenverstellung.
- Temperaturbeständigkeit bis 170 °C.
- Volle Flexibilität durch hochwertige Reduzierhülsen.

Verwendung:

- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
- Für Schwerzerspannung beim Fräsen.

Lieferumfang:

1× GARANT Hydro-Dehnspannfutter HT Nr. 307550 Gr. 20, 5× Reduzierhülse Ø 20 - Spann-Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× Spannschlüssel SW5, 1× Koffer mit Schaumeinlage.

Sonderzubehör:

- Kühlmittelrohr Nr. 309880.

· **Steckschlüssel Nr. 309890.****Technische Beschreibung**

Nutzlänge L ₁	54 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm
Auskräglänge A-Maß	80 mm
Außen-Ø D	52,5 mm
Aufnahme	HSK-A 63 kurz
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter