

## HT-Futter Koffer-Sortiment, SK 40 kurz, Typ: 40



### Bestelldaten

Bestellnummer	302024 40
GTIN	4045197733276
Artikelklasse	33W

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion.
- Ausführung SK40 und HSK-A 63 mit Ballufchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung (Verstellung 10 mm) möglich.

#### Vorteil:

- Höchste übertragbare Drehmomente (550 Nm), dadurch Prozesssicherheit.
- Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.
- Sehr gute Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit < 0,003mm.
- Einfaches Handling.
- Exakte axiale Längenverstellung.
- Temperaturbeständigkeit bis 170 °C.
- Volle Flexibilität durch hochwertige Reduzierhülsen.

#### Verwendung:

- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
- Für Schwerzerspannung beim Fräsen.

#### Lieferumfang:

1× GARANT Hydro-Dehnspannfutter HT Nr. 302028 Gr. 20, 5× Reduzierhülse Ø 20 - Spann-Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× Spannschlüssel SW5, 1× Koffer mit Schaumeinlage.

#### Sonderzubehör:

- Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806.

· **AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.****Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Auskräglänge A-Maß	64,5 mm
Außen-Ø D	49 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	45,5 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter