

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links offen, rechts 3 Schubladen, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	920804 1500
GTIN	4062406207069
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Zurückgesetztes offenes Gehäuse für ergonomisches Sitzen.

Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.

Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckesinsatz.

Schließenanlagenfähig.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 125, 150, 250

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Unterbau Breite	1300 mm
Höhe	850 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Serie	Ready-to-go
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Anzahl Schubladen	3
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	525 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Unterbau Tiefe	700 mm
Gewicht	126 kg
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

## Zubehör

Demontagewerkzeug Typ 1	950070 1
Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951830 20X20
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 150/4	950320 150/4
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/6	950320 125/6
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 003	950050 003
Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927800 250
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 20X20	951885 20X20
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/4	950320 125/4
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951910 20X20
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/1	950320 125/1
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 150/5	950320 150/5
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954305 5
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/3	950320 125/3
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954306 5