

Garant
Schleifscheibe (CER), Ø 76,2 mm, Körnung: 120

Bestelldaten

Bestellnummer	554013 120
GTIN	4045197802354
Artikelklasse	51E

Beschreibung
Ausführung:

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn (CER).

Verwendung:

Mit hartem Stützteller Nr. 554089 verwenden.

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Technische Beschreibung

Schleifmittel	Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Schleifmittelunterlage	Fiberunterlage
Produktnameattribut	Ø 76,2 mm

maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Produktart	Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmweich Außen-Ø 75 mm	554091 75
Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14hart Außen-Ø 75 mm	554094 75
Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14hart Außen-Ø 75 mm	554088 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittelhart Außen-Ø 75 mm	554093 75
Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 75 mm	554090 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmhart Außen-Ø 75 mm	554089 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittel Außen-Ø 75 mm	554092 75