

**Combidisc® Schleifscheibe Diamant, Ø 50,8 mm, Körnung: 60****Bestelldaten**

Bestellnummer	554033 60
GTIN	4007220750483
Artikelklasse	55G

**Beschreibung****Ausführung:**

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Schleifscheiben mit Diamantkorn (D) für **extrem harte Werkstoffe** wie Hartmetall, Glas, Keramik, CFK/GFK und Verschleißschutzbeschichtungen (z.B. Emaille). Einsatz auf harten bzw. mittelharten Schleiftellern.

**Verwendung:**

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

**Hinweis:**

**Roloc™ Bristle-Disc** finden Sie unter 573510 ff.

**Technische Beschreibung**

Körnung	60
Scheiben-Ø	50,8 mm
entspricht Korngröße	251 µm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D

Produktnameattribut	Ø 50,8 mm
maximale Drehzahl	7500 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Hartmetall (HM)	geeignet		
Ti	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmhart Außen-Ø 50 mm	554089 50
Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 50 mm	554090 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmweich Außen-Ø 50 mm	554091 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittelhart Außen-Ø 50 mm	554093 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittel Außen-Ø 50 mm	554092 50