


**Combidisc® Schleifscheibe Diamant, Ø 50,8 mm, Körnung: 120****Bestelldaten**

Bestellnummer	554033 120
GTIN	4007220750490
Artikelklasse	55G

Beschreibung**Ausführung:**

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Schleifscheiben mit Diamantkorn (D) für **extrem harte Werkstoffe** wie Hartmetall, Glas, Keramik, CFK/GFK und Verschleißschutzbeschichtungen (z.B. Emaille). Einsatz auf harten bzw. mittelharten Schleiftellern.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Technische Beschreibung

Körnung	120
Scheiben-Ø	50,8 mm
entspricht Korngröße	126 µm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D

Produktnameattribut	Ø 50,8 mm
maximale Drehzahl	7500 min ⁻¹
Produktart	Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Hartmetall (HM)	geeignet		
Ti	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 50 mm	554090 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittel Außen-Ø 50 mm	554092 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø 50 mm	554093 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm hart Außen-Ø 50 mm	554089 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm weich Außen-Ø 50 mm	554091 50