



Zweigang-Bohrmaschine, Typ: 720554



Bestelldaten

Bestellnummer	075150 720554
GTIN	4014586882512
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **Kompakte Zweigang-Handbohrmaschine zum Bohren, Senken, Gewindeschneiden und Schrauben.**
- **Stufenlose elektronische Drehzahleinstellung für gefühlvolles Anbohren und Schrauben.**
- **Integralschalter mit Umschalter für Rechts- / Links-Lauf zur komfortablen Bedienung.**

Verzahrter Zusatz-Handgriff für einen sicheren Halt (Formschluss).

Vorteil:

Stufenlose elektronische Drehzahleinstellung.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter mit Spannkraftsicherung, 1 Zusatz-Handgriff.

Hinweis:

Passende Spiralbohrer finden Sie ab Nr. 114000.

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 2. Gang	25 mm
Leistungsaufnahme	500 W
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 1. Gang	35 mm
Herstellerbezeichnung	BOP 10-2
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 1. Gang	10 mm

Bohrfutter-Aufnahme	1/2 Zoll – 20 UNF
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 2. Gang	8 mm
Gewicht	2 kg
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 700 min ⁻¹
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 2250 min ⁻¹
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrmaschine