


HOLEX**Fächerschleifer (A), Korn 40, Kopf-Ø×Kopfbreite: 60X40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554095 60X40
GTIN	4045197803252
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
Schleiflamellen mit **Normalkorund (A)** bestreut.

Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	60 mm
empfohlene Drehzahl	8000 min ⁻¹
Kopfbreite	40 mm
Schaft-Ø	6 mm
Körnung	40
maximale Drehzahl	12700 min ⁻¹

Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	Korn 40
Produktart	Fächerschleifer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		