


Garant**Fächerschleifer (CER), Korn 80, Kopf-Ø×Kopfbreite: 60X30mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	554160 60X30
GTIN	4045197803825
Artikelklasse	51E

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
Schleiflamellen mit **Keramikkorn (CER)** bestreut.

Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

Technische Beschreibung

Kopfbreite	30 mm
maximale Drehzahl	12700 min ⁻¹
Körnung	80
Kopf-Ø	60 mm
empfohlene Drehzahl	8000 min ⁻¹
Schaft-Ø	6 mm
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)

Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnamensattribut	Korn 80
Produktart	Fächerschleifer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		