



Trägerbacke pendel mobil, für Typ: 160



Bestelldaten

Bestellnummer	361337 160
GTIN	4250364402972
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Verwendung:

Trägerbacke mobil pendelnd dient zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen und ist zum Spannen ungleichmäßiger Werkstücke notwendig.

Passend für:

Titan 2 Nr. 361302.

Hinweis:

Keilaufnahmen + Zubehör Nr. 361341 – 361352, Grippeinsätze Nr. 361238 – 361250.
passend zu Farbcode: LCV125G

Technische Beschreibung

für Typ	160
Backenbreite b	132 mm
c	30 mm
Backenhöhe h	25 mm
Backenlänge l	250 mm
passend zu Farbcode	Titan 2
passend zu Farbcode	LCV125G
Produktart	Schraubstock-Backe

