



Windeisen, verstellbar, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	148410 1
GTIN	4062406208172
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **normale** Beanspruchung: Gehäuse aus Zink-Druckguss.

Technische Beschreibung

Spannweite <input type="checkbox"/>	2 - 6,3 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M1 – M10
Gesamtlänge	175 mm
für Handreibahlen-Ø DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen