



## Windeisen, verstellbar, Typ: 4



### Bestelldaten

Bestellnummer	148410 4
GTIN	4062406210410
Artikelklasse	12L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **normale** Beanspruchung: Gehäuse aus Zink-Druckguss.

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge	480 mm
für Handreibahlen-Ø DIN 206	7 - 20 mm
Spannweite <input type="checkbox"/>	5,5 - 16 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M9 – M27
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen