

Garant**GARANT Power Drill Wendeplattenset SOGX 080407 Typ UNI, HB6535, Typ: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2386 10
GTIN	4062406206093
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Passend für:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234015.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

GG2354 – GG2360 nicht als Innenschneide verwenden. (Zwingend erforderlich für Innenschneide = Schneidstoffsorte HB630)

Technische Beschreibung

Serie	Power Drill
Inhalt	10
Schneidstoff	HM
Sorte	HB6535
Produktart	Wendeschnidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	M
GG(G)	geeignet	140 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

SOGX 080407 Typ UNI

234062 UNI