

**Bohrmaschine, Typ: GBM10RE****Bestelldaten**

Bestellnummer	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Artikelklasse	03B

**Beschreibung****Ausführung:**

Handbohrmaschine mit 600-W-Motor und hohem Drehmoment für Bohrungen bis 10 mm in Stahl.

- **Schnellspannbohrfutter für hohe Präzision und lange Lebensdauer.**
- **Kompaktes Design und geringes Gewicht.**
- **Steuerelektronik für exaktes Anbohren.**
- **Rechts- / Links-Lauf.**
- **Softgrip.**

**Vorteil:**

Steuerelektronik für exaktes Anbohren.

**Lieferumfang:**

Inklusive Schnellspannbohrfutter 10 mm.

**Technische Beschreibung**

Herstellerbezeichnung	GBM 10 RE
maximale Drehzahl 1. Gang	2600 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannbereich	1 - 10 mm
Gewicht	1,7 kg

maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 1. Gang	25 mm
maximale Vibration nach EN	4,8 m/s <sup>2</sup>
Leistungsaufnahme	600 W
Bohrfutter-Aufnahme	1/2 Zoll – 20 UNF
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 1. Gang	10 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Stahl
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart	Bohrmaschine