

**Garant****Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 19X22mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 615600 19X22  |
| GTIN          | 4062406220990 |
| Artikelklasse | 61A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit **HT-Drive** Profil.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

**Hinweis:**

**HT-Drive** – das besonders passgenaue Profil.

**Vorteil**

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

**Technische Beschreibung**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Schlüssellänge L                    | 300 mm |
| Schlüsselweite <sub>1</sub>         | 19 mm  |
| Schlüsselweite <sub>2</sub>         | 22 mm  |
| maximaler Ring-Ø D <sub>2</sub> max | 34 mm  |
| maximaler Ring-Ø D <sub>1</sub> max | 29 mm  |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch             |
| Ringstellung         | 75 Grad              |
| Herstellverfahren    | gesenkgeschmiedet    |
| Werkstoff            | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche           | matt verchromt       |
| Ring tief gekröpft   | ja                   |
| offener Ring         | nein                 |
| Produktart           | Schraubenschlüssel   |