


Garant**Zentrischspanner Grundgerät Xtric, Typ: 125SP****Bestelldaten**

Bestellnummer	363000 125SP
GTIN	4062406219956
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

- **Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.**
- **Komplett gehärtet und Unterseite feingefräst.**
- **Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.**
- **Inklusive Bohrungen für LANG Positionier-System, adaptierbar auf GARANT ZeroClamp und Erowa ITS148 (Gr. 50 und 80) über Zwischenplatte.**
- **Werkzeugloser Backenwechsel. Durch Wenden der Backen ist Spannbereichsveränderung möglich.**
- **Automations-Schnittstelle.**
- **Geniales, werkzeugloses Backenschnellwechselsystem.**
- **Spannkraft bis 25 kN bei 90 Nm Drehmoment.**
- **Schnell und intuitiv bedienbar.**
- **Wiederholgenauigkeit <0,01 mm.**
- **Skalierung zur Vorpositionierung der Spannmodule.**
- **Spindelmuttern mit oder ohne Pendelfunktion.**
- **Spannrand für Spannpratzen.**
- **Zentrumseinstellung mit Stirnlochschlüssel.**

Verwendung:

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363010 – 363045.

Lieferumfang:

Basisschiene, Spindel, Spindelmuttern, **Spindelabdeckung Nr. 363083.**

Sonderzubehör:

6-kant-Schraubendreher Nr. 627424 Gr. 5, Stirnlochschlüssel Nr. 628600 Gr. 2, Drehmomentschlüssel Nr. 656050, Steckschlüssel-Einsatz Nr. 642229, Spannpratzen Nr. 363081 80 und 361165 CS1, GARANT Spannbolzen Nr. 363190, Adapterplatten Nr. 363079, 363080, 363085. Höhenkonsole Nr. 363090 (in Kombination mit Nr. 363079). Montagestation Nr. 358595 52/96.

Hinweis:

Passende Aufsatzbacken Nr. 363010 – 363045 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Spannsituation S2 entsteht durch Wenden der Backe. Spannlücken bei Typen XS und XSP und H mit versetzten Aufsatzbacken beheben.

Technische Beschreibung

Gewicht	9 kg
Spannbereich S1	0 - 94 mm
Pendelwinkel	±2 Grad
Schlüsselweiten-Maße	13 mm
Schlüsselweiten-Maße	5 mm
maximales Drehmoment	132 Nm
Farbcode für passendes Zubehör	Xtric 125
L	220 mm
Spannbereich S2	92 - 180 mm
Serie	Xtric
Spannkraft bis maximal	32 kN
B	125 mm
Höhe H	54 mm
Längsnut	20 mm
Stichmaß Unterseite	96 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Spindelmutter starr rechts Typ 125	363097 125
------------------------------------	------------

Adapterplatte Zentrierspanner ZS Typ / für Spanntopf-Ø 125/120 mm	363080 125/120
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 25 mm	363076 25
weiche Aufsatzbacke Typ 160S	363034 160S
Spindelmutter pendelnd rechts Typ 125	363099 125
weiche Aufsatzbacke Typ 160A	363034 160A
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 20 mm	363076 20
Spannpratze Typ CS1	361165 CS1
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 12 mm	363076 12
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 30 mm	363076 30
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 30C mm	363076 30C
Adapterplatte Zentrierspanner ZS Typ / für Spanntopf-Ø 125/138 mm	363080 125/138
Spindellager komplett Typ 125/220	363008 125/220
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 32C mm	363076 32C
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 10 mm	363076 10
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 32 mm	363076 32
Spindelmutter pendelnd links Typ 125	363098 125