


**Garant****weiche Aufsatzbacke, Typ: 160A****Bestelldaten**

Bestellnummer	363034 160A
GTIN	4062406221430
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Verwendung:**

Zum Einbringen von individuellen Konturen und zur Bearbeitung von empfindlichen Bauteilen.

**Hinweis:**

Schwabenschwanzführung für Backenschnellwechsel vorhanden. Ausführung S aus Stahl und A aus Aluminium. Gesägtes Vormaterial, nur Unterseite bearbeitet. Bei Artikel 363034 80A nur mit max. 12,5 Nm spannen (12,5 Nm = 0,5 t). Bei Artikel 363034 120A nur mit max. 34 Nm spannen (34 Nm = 1 t). Bei Artikel 363034 160A nur mit max. 82,5 Nm spannen (82,5 Nm = 2 t).

**Technische Beschreibung**

Backenbreite b	160 mm
Backenhöhe h	38 mm
Backenlänge l	66 mm
passend zu Farbcode	Xtric 125
Material	EN AW-7075
Produktart	Schraubstock-Backen

