

Imprägnierter Sicherheits-Holzlaufrost ohne Abschrägung, ohne Anlaufprofil, Breite 100 cm, Laufrost Länge: 150cm



Bestelldaten

Bestellnummer	964863 150
GTIN	4047482136267
Artikelklasse	96C

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Verbindung der Leisten aus Edelstahlseilen, 3 mm stark. Verschluss und Abdeckkappen aus Messing. Elastische GummifüÙe aus NBR verhindern ein Wegrutschen des Holzlaufrostes und sichern hohen Gehkomfort. Durch die Imprägnierung besonders geeignet für den Einsatz bei Öl- und Kühlschmiermitteln. Reinigung: Holzrost aufrollen.

Höhe: ca. 35 mm

Gewicht: ca. 13 kg/m²

Norm: Geprüft auf Rutschhemmung (R11) und Verdrängungsraum (V10) durch IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

Technische Beschreibung

Laufrost Länge	150 cm
Gewicht	22,5 kg
Herstellerbezeichnung	Holzlaufrost
Produktnamensattribut	Breite 100 cm
Laufrost Breite	100 cm
Produktart	Holzlaufrost

