

Kleinladungsträger R-KLT nach VDA-Norm 4500, Anzahl KLT: 160



Bestelldaten

Bestellnummer	963370 160
GTIN	
Artikelklasse	96H

Beschreibung

Ausführung:

Kleinladungsträger aus Polypropylen mit Verbundboden. Geräuschkämpfend auf Förderstrecken. Temperaturformbeständig von -20 °C bis 100 °C (bei sachgemäßer Anwendung). Stapelbar in Verbundstapelung (auch mit Deckel). Ergonomische Griffe und Hubschächte für automatisches Handling. Glatte Innenwände für leichte Reinigung. Kompatibel zu allen Euro-Maß-Behältern. Voll recyclebar. Farbe: blau.

Norm:

VDA-Norm 4500 (entspricht Standard der Automobilindustrie für Warentransport zwischen Automobilhersteller und -zulieferer).

Hinweis:

Nur in Verpackungseinheit 160 Stück (1 Palette) erhältlich.

Technische Beschreibung

Höhe	147,5 mm
Volumen	10,1 l
Nutzbreite	265 mm
Tiefe	396 mm
Nutzhöhe	109,5 mm
Nutztiefe	346 mm

Tragfähigkeit	20 kg
Breite	297 mm
Herstellerbezeichnung	R-KLT
Produktart	Kleinladungsträger