

Garant
Schneideisen HSS-E, MF: 3X0,35

Bestelldaten

Bestellnummer	141055 3X0,35
GTIN	4062406223335
Artikelklasse	11K

Beschreibung
Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

2 Gang Anschnitt. Geläpft und nitriert, Spanwinkel ca. 15°. Für rostbeständige und hochfeste Stähle.

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 0,35 mm

Außen-Ø: 20 mm

Höhe: 5 mm

Technische Beschreibung

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Steigung	0,35 mm
Außen-Ø	20 mm
Höhe	5 mm

Gewindegröße	M3×0,35
Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS E
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	geeignet		
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		