

**Garant****Schneideisen, G: G3.1/2****Bestelldaten**

Bestellnummer	142060 G3.1/2
GTIN	4062406224165
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

**Sechskant**-Schneideisen **ohne** Schälanschnitt; zum Nachschneiden.

**Verwendung:**

**Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde** DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gänge pro Zoll: 11

Gewinde-Ø: 100,33 mm

Schlüsselweite: 150 mm

Höhe: 25 mm

**Technische Beschreibung**

Höhe	25 mm
Gewinde-Ø	100,33 mm
Schlüsselweite	150 mm
Gänge pro Zoll	11
Gewindegröße	G3.1/2

Toleranzklasse	A
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 382
Produktart	Schneideisen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		