

**Garant****Schneideisen, G: G5/8****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 142060 G5/8   |
| GTIN          | 4062406224097 |
| Artikelklasse | 11K           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**Sechskant**-Schneideisen **ohne** Schälanschnitt; zum Nachschneiden.

**Verwendung:**

**Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde** DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gänge pro Zoll: 14

Gewinde-Ø: 22,91 mm

Schlüsselweite: 50 mm

Höhe: 16 mm

**Technische Beschreibung**

|                |          |
|----------------|----------|
| Höhe           | 16 mm    |
| Gewinde-Ø      | 22,91 mm |
| Schlüsselweite | 50 mm    |
| Gänge pro Zoll | 14       |
| Gewindegröße   | G5/8     |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Toleranzklasse  | A            |
| Schneidrichtung | rechts       |
| Gewindeart      | G            |
| Flankenwinkel   | 55 Grad      |
| Schneidstoff    | HSS          |
| Norm            | DIN 382      |
| Produktart      | Schneideisen |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu (kurzspanend)              | bedingt geeignet |                |          |
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | bedingt geeignet |                |          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | bedingt geeignet |                |          |
| CuZn                           | bedingt geeignet |                |          |
| Öl                             | geeignet         |                |          |
| trocken                        | bedingt geeignet |                |          |