

Schneideisen 6e, M: M14



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 140350 M14 |
| GTIN | 4062406221706 |
| Artikelklasse | 11K |

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. \geq M3 mit **beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Toleranzfeld 6e = **mit Untermaß ca. 0,03 – 0,04 mm.** Für Toleranzklasse „mittel“, wenn Bolzen eine **galvanische Schutzschicht** erhalten.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|-----------|
| Toleranzklasse | DIN 13 6e |
| Steigung | 2 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Außen-Ø | 38 mm |
| Gewindegröße | M14 |
| Gewindeart | M |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Schneidstoff | HSS |

| | |
|-----------------|--------------|
| Norm | EN 22568 |
| Schneidrichtung | rechts |
| Produktart | Schneideisen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu (kurzspanend) | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | | |
| Öl | geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |