

**Garant****Schneideisen HSS, MF: 16X0,5****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 141050 16X0,5 |
| GTIN          | 4062406222154 |
| Artikelklasse | 11K           |

**Beschreibung****Ausführung:**Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.****1 3/4 Gang Anschnitt.**

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 0,5 mm

Außen-Ø: 45 mm

Höhe: 14 mm

**Technische Beschreibung**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Steigung       | 0,5 mm    |
| Außen-Ø        | 45 mm     |
| Toleranzklasse | DIN 13 6g |
| Höhe           | 14 mm     |
| Gewindegröße   | M16×0,5   |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Gewindeart      | MF           |
| Flankenwinkel   | 60 Grad      |
| Schneidstoff    | HSS          |
| Norm            | EN 22568     |
| Schneidrichtung | rechts       |
| Produktart      | Schneideisen |

## Anwenderdaten

|                               | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu (kurzspanend)             | bedingt geeignet |                |          |
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Öl                            | geeignet         |                |          |
| trocken                       | bedingt geeignet |                |          |