

Garant**Schneideisen, BSW: W1.1/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	141550 W1.1/4
GTIN	4062406223885
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Verwendung:

Für Whitworth-Gewinde nach BSW-Norm BS84 im Toleranzfeld mittel.

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	31,75 mm
Schneidrichtung	rechts
Toleranzklasse	mittel
Gewindegröße	W1.1/4
Außen-Ø	65 mm
Höhe	25 mm
Gänge pro Zoll	7

Gewindeart	BSW
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		