

Garant**Schneideisen 6e, M: M3,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	140350 M3,5
GTIN	4062406221683
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. \geq **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Toleranzfeld 6e = **mit Untermaß ca. 0,03 – 0,04 mm.** Für Toleranzklasse „mittel“, wenn Bolzen eine **galvanische Schutzschicht** erhalten.

Technische Beschreibung

Höhe	5 mm
Außen-Ø	20 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6e
Steigung	0,6 mm
Gewindegröße	M3,5
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad

Datenblatt

Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		