

## Schneideisen 6e, M: M7



### Bestelldaten

Bestellnummer	140350 M7
GTIN	4062406221690
Artikelklasse	11K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.  $\geq$  M3 mit **beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Toleranzfeld 6e = **mit Untermaß ca. 0,03 – 0,04 mm.** Für Toleranzklasse „mittel“, wenn Bolzen eine **galvanische Schutzschicht** erhalten.

### Technische Beschreibung

Außen-Ø	25 mm
Steigung	1 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6e
Höhe	9 mm
Gewindegröße	M7
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS

Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		