



Eingang-Handbohrmaschine, Typ: 720552



Bestelldaten

Bestellnummer	075110 720552
GTIN	4014586882413
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Fein Handbohrmaschine –

- Präzisions-Bohrfutter in Ganzmetallausführung.
- Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für gefühlvolles Anbohren.
- Metall-Getriebegehäuse für sicheren Lagersatz.
- Verzahnter Zusatz-Handgriff für einen sicheren Halt.
- FEIN Sensitiv-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten.
- Integralschalter für komfortable Bedienung.

Kompakt mit hoher Drehzahl.

Vorteil:

Stufenlose elektronische Drehzahleinstellung.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Schnellspannbohrfutter 0,5 – 10 mm, mit **Spannkraftsicherung**.

Technische Beschreibung

Bohrfutter-Aufnahme	1/2 Zoll – 20 UNF
Rechts-/Linkslauf	ja
Gewicht	1,7 kg
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²

Leistungsaufnahme	500 W
Bohrfutter-Spannbereich	0,5 - 10 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	6 mm
Herstellerbezeichnung	BOP-6
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	20 mm
Drehzahlbereich	0 - 4000 min ⁻¹
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrmaschine