



Eingang-Handbohrmaschine, Typ: 720553



Bestelldaten

Bestellnummer	075110 720553
GTIN	4014586882468
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Fein Handbohrmaschine –

- Präzisions-Bohrfutter in Ganzmetallausführung.
- Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für gefühlvolles Anbohren.
- Metall-Getriebegehäuse für sicheren Lagersitz.
- Verzahnter Zusatz-Handgriff für einen sicheren Halt.
- FEIN Sensitiv-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten.
- Integralschalter für komfortable Bedienung.

Vielseitig einsetzbar zum Bohren, Senken, Gewindeschneiden.

Vorteil:

Inklusive Bohrfutter mit Spannkraftsicherung.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Schnellspannbohrfutter 1,5 – 13 mm, **mit Spannkraftsicherung.**

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	BOP-10
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Bohrfutter-Aufnahme	1/2 Zoll – 20 UNF
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
Leistungsaufnahme	500 W
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
Gewicht	1,8 kg
Rechts-/Linkslauf	ja
Drehzahlbereich	0 - 1500 min ⁻¹
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrmaschine