



Akku-Schlagschrauber, Typ: M18FIW12



Bestelldaten

Bestellnummer	074010 M18FIW12
GTIN	4002395810550
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, **leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber** mit **bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor**, Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz. Stabiles **Metallgetriebegehäuse** und ergonomischem **Mittelhandgriff mit Softauflage**. Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung. **REDLINK PLUS™-Elektronik** – einzigartiges Leistungsmanagement:

- **Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine – Akku.**
- **Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.**

DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen. **18 V / 5,0 Ah Akku-Kompakt-Schlagschrauber** mit nur 151 mm Baulänge.

Stufe 4 - für intelligentes Arbeiten, das Gerät schaltet automatisch in Sekundenschnelle ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist.

Norm:

Robuste, **leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber** mit **bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor**, Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × Li-Ionen-Akku, Ladegerät, HD-Box, Gürtelclip.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073808.
 Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
 passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
 Herstellerbezeichnung: M18FIWF12-502X
 Anzahl enthaltener Akkus: 2
 Akkuart: Lithium-Ion
 Akkukapazität: 5 Ah
 Akkuspannung: 18 V
 maximales Drehmoment 1. Stufe: 40 Nm

Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
Schlagzahl 2. Stufe	0 - 3000 min ⁻¹
maximales Drehmoment 1. Stufe	40 Nm
maximales Drehmoment 2. Stufe	120 Nm
Schlagzahl 1. Stufe	0 - 2500 min ⁻¹
Akkukapazität	5 Ah
Herstellerbezeichnung	M18FIWF12-502X
Typ	M18 FIWF12
maximale Vibration nach EN	14,3 m/s ²
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Schlagzahl 3. Stufe	0 - 3100 min ⁻¹
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M18
maximales Drehmoment 3. Stufe	300 Nm
typische Verwendung	Strong
Gewicht	1,9 kg
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außen- Vierkant
Schlagzahl 4. Stufe	0 - 3000 min ⁻¹
maximales Drehmoment 4. Stufe	120 Nm
Anzahl enthaltener Akkus	2

Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Schlagschrauber

Zubehör

Li-Ion System M18B5 Akkutyp, Akkuspannung MB18 V	073816 MB18
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC