



Handkreissäge, Typ: GKT55GCE



Bestelldaten

Bestellnummer	078181 GKT55GCE
GTIN	3165140607759
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Kreissägen mit

- **Spindelarretierung.**
- **Constant-Electronic.**
- **Staubabsaugung.**
- **Sanftanlauf.**
- **Kompatibel mit Führungsschiene (FSN 1600).**

Tauchkreissäge mit starkem 1400 Watt Motor.

- **Einstellbare Drehzahl und Constant-Electronic zum Schneiden unterschiedlicher Materialien, wie Holz, Plattenwerkstoffe, Aluminium und Acrylglas.**
- **Komfortables Arbeiten besonders in Innenräumen durch hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertem Sägeblatt.**
- **Saubere, präzise Schnitte durch hochwertige Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt, passendes Führungsschienensystem und exakte Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe.**

Lieferumfang:

Inklusive Kreissägeblatt (Top Precision Best for Wood Ø 165 mm), L-BOXX 374N, 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät.

Hinweis:

Kreissägeblätter finden Sie unter 583920.

Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Herstellerbezeichnung: GKT 55 GCE

Ausführung: Tauchkreissäge
Leistungsaufnahme: 1400 W
maximale Drehzahl: 6250 min⁻¹
Sägeblatt-Ø: 165 mm
Sägeblatt-Bohrungs-Ø: 20 mm

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe 90°	57 mm
Herstellerbezeichnung	GKT 55 GCE
Gewicht	4,7 kg
Sägeblatt-Bohrungs-Ø	20 mm
Leistungsaufnahme	1400 W
Sägeblatt-Ø	165 mm
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
maximale Drehzahl	6250 min ⁻¹
Ausführung	Tauchkreissäge
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart	Säge

Zubehör

Kreissägeblatt expert for Aluminium Blatt-Ø D 165 mm	583920 165
--	------------