

**Garant****Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Buche-Multiplex-Platte, Typ: 1500****Bestelldaten**

Bestellnummer	920324 1500
GTIN	4062406228996
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch für leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen. Grundgestell mit Hubeinheit, mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50 mm starke Platte. Bei Reihenaufstellung zusätzliche Scherbleche nötig.

**Sonderzubehör:**

Lochbleche Nr. 920360 und 920365, Scherbleche Nr. 920356 und 920357. Bitte separat bestellen.

**Lackierung:**

Höhenverstellbare Füße in schwarz. Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016,

**pulverbeschichtet.****Hinweis:**

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragfähigkeit entsprechend. Lieferung komplett montiert.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	800 mm
Breite	1500 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Hubgeschwindigkeit	35 mm/s
Gewicht	82 kg

maximale Tragkraft	250 kg
Tragkraft bei Dauerbelastung	250 kg
Arbeitsplatte Tiefe	800 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	610 - 1200 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Materialstärke	1 mm
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Produktart	Arbeitstisch