

Garant**Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Buche-Multiplex-Platte mit schwarzem Gummibelag, Typ: 2000****Bestelldaten**

Bestellnummer	920335 2000
GTIN	4062406229108
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch für leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen. Grundgestell mit Hubeinheit, mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50 mm starke Platte. Bei Reihenaufstellung zusätzliche Scherbleche nötig.

Sonderzubehör:

Lochbleche Nr. 920360 und 920365, Scherbleche Nr. 920356 und 920357. Bitte separat bestellen.

Lackierung:

Höhenverstellbare Füße in schwarz. Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016,

pulverbeschichtet.**Hinweis:**

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragfähigkeit entsprechend. Lieferung komplett montiert.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Arbeitsplatte Tiefe	800 mm
maximale Tragkraft	300 kg
Gewicht	95 kg

Hubgeschwindigkeit	22 mm/s
Tiefe	800 mm
Breite	2000 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Tragkraft bei Dauerbelastung	300 kg
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	610 - 1200 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	300 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Materialstärke	1 mm
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Produktart	Arbeitstisch