



Windeisen, verstellbar, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	148410 2
GTIN	4062406208196
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **normale** Beanspruchung: Gehäuse aus Zink-Druckguss.

Technische Beschreibung

für Handreibahlen-Ø DIN 206	5 - 10 mm
Gesamtlänge	265 mm
Spannweite □	3 - 9 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M4 – M12
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen