

**Garant****Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 27X32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615600 27X32
GTIN	4062406221072
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit **HT-Drive** Profil.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

**Hinweis:**

**HT-Drive** – das besonders passgenaue Profil.

**Vorteil**

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

**Technische Beschreibung**

maximaler Ring- $\varnothing$ $D_1$ max	40 mm
Schlüsselweite $s_1$	27 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	360 mm
Schlüsselweite $s_2$	32 mm

maximaler Ring-Ø D <sub>2</sub> max	48 mm
Ringstellung	75 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ring tief gekröpft	ja
offener Ring	nein
Produktart	Schraubenschlüssel