

Garant**Gewindeschneid-Schnellwechselfutter synchro M1 – M12, Schaft-Ø d: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319736 30
GTIN	4062406229702
Artikelklasse	31P

Beschreibung**Ausführung:**

Minimallängen-Ausgleich, Schnellwechseleinsätze für ER-Spannzangen.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Sonderzubehör:

Schnellwechseleinsätze Nr. 338120.

Futteraußen-Ø D: 43 mm

Auskräglänge L: 46 mm

Farbcode VDI-Schaft: VDI 30

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	30 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Auskräglänge L	46 mm
Längenausgleich Druck	0,2 mm
Längenausgleich Zug	1 mm
Futteraußen-Ø D	43 mm
Produktart	VDI-Gewindeschneidfutter

