

Garant
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 24X26mm

Bestelldaten

Bestellnummer	615600 24X26
GTIN	4062406221041
Artikelklasse	61A

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit **HT-Drive** Profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Hinweis:

HT-Drive – das besonders passgenaue Profil.

Vorteil

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	26 mm
maximaler Ring-Ø D ₂ max	40 mm
Schlüssellänge L	330 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	36 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch

Schlüsselweite ₁	24 mm
Ringstellung	75 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ring tief gekröpft	ja
offener Ring	nein
Produktart	Schraubenschlüssel