

**HOLEX****ER-Spannzangenfutter Form AD, BT 40 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 25****Bestelldaten**

Bestellnummer	302767 25
GTIN	4062406230050
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

Außen- und Innenkegel geschliffen.

- **Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Hochwertige Präzisions-Spannmutter.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach **DIN 6499-Form A und Form B.**

**Lieferumfang:**

Inklusive ER-Spannmutter.

**Sonderzubehör:**

ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680– 309745 bzw. Nr. 613300.  
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Hinweis:**

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

Zerspanungsstrategie: HSC

Spannbereich: 1 - 16 mm

Außen-Ø D: 42 mm

Ersatz-ER-Spannmutter: 25

ER-Spannschlüssel: 25

**Technische Beschreibung**

Ersatz-ER-Spannmutter	25
Außen-Ø D	42 mm
ER-Spannschlüssel	25
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Spannbereich	1 - 16 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Aufnahme	BT 40 A = 100
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	AD
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter

---

## Zubehör

ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 25	309680 25
---	-----------