

Garant**Schneideisen, G: G1.3/4****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 142050 G1.3/4 |
| GTIN | 4062406223984 |
| Artikelklasse | 11K |

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gänge pro Zoll: 11

Gewinde-Ø: 53,75 mm

Außen-Ø: 90 mm

Höhe: 22 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|----------|
| Gewinde-Ø | 53,75 mm |
| Schneidrichtung | rechts |
| Toleranzklasse | A |
| Gewindegröße | G1.3/4 |

| | |
|----------------|--------------|
| Höhe | 22 mm |
| Gänge pro Zoll | 11 |
| Außen-Ø | 90 mm |
| Gewindeart | G |
| Flankenwinkel | 55 Grad |
| Schneidstoff | HSS |
| Norm | EN 24231 |
| Produktart | Schneideisen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu (kurzspanend) | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | | |
| Öl | geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |