

**Garant****Schneideisen, G: G1.3/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	142060 G1.3/4
GTIN	4062406224127
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

**Sechskant**-Schneideisen **ohne** Schälanschnitt; zum Nachschneiden.

**Verwendung:**

**Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde** DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gänge pro Zoll: 11

Gewinde-Ø: 53,75 mm

Schlüsselweite: 100 mm

Höhe: 22 mm

**Technische Beschreibung**

Gewinde-Ø	53,75 mm
Höhe	22 mm
Schlüsselweite	100 mm
Gänge pro Zoll	11
Gewindegröße	G1.3/4

Toleranzklasse	A
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 382
Produktart	Schneideisen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		