### Schneideisen 6e, M: M3,5



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	140350 M3,5		
GTIN	4062406221683		
Artikelklasse	11K		

## **Beschreibung**

#### Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.

Toleranzfeld 6e = mit Untermaß ca. 0,03 – 0,04 mm. Für Toleranzklasse "mittel", wenn Bolzen eine galvanische Schutzschicht erhalten.

## **Technische Beschreibung**

Höhe	5 mm		
Außen-Ø	20 mm		
Toleranzklasse	DIN 13 6e		
Steigung	0,6 mm		
Gewindegröße	M3,5		
Gewindeart	M		
Flankenwinkel	60 Grad		
Schneidstoff	HSS		

Norm	EN 22568		
Schneidrichtung	rechts		
Produktart	Schneideisen		

# Anwenderdaten

	Eignung	<b>V</b> <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		